

SEA-LINE BRAYT C2 CONCENTRATE CLEANER - strong dirt remover



INFORMACJA TECHNICZNA

Składniki produktu:	produkt jednokomponentowy
Opakowanie:	500 ml, 5l
Opis produktu:	<p>C2 CONCENTRATE CLEANER to biodegradowalny preparat do usuwania trudnych do usunięcia zabrudzeń, ciemnych smug oraz zacieków. Możliwość rozcieńczenia produktu w zależności od stopnia oraz rodzaju zanieczyszczenia powoduje, że idealnie sprawdza się przy usuwaniu:</p> <ul style="list-style-type: none">• tłuszczów• olejów (również hydraulicznych)• sadzy• przebarwień i zacieków spowodowanych opadami deszczu• innych trudnych do usunięcia zabrudzeń
Zastosowanie:	C2 jest produktem biodegradowalnym, który możemy rozcieńczyć w zimnej oraz letniej wodzie, co pozwala stosować go w każdych warunkach oraz w dowolnym miejscu.
Typ powierzchni:	farby poliuretanowe, żelkot (laminat), żelkot narzędziowy, farby przemysłowe o dużej twardości, inne farby, pleksi, poliwęglany
	UWAGA : Nie stosować na powierzchnie szklane (np. lustra).
Dane fizykochemiczne:	
Wygląd:	ciecz
Kolor:	czerwony (przezroczysty)
Zapach:	specyficzny
Rozpuszczalność w wodzie:	100%
Sposób aplikacji:	Ręcznie
Zalecane narzędzia:	ściereczka z mikrofibry, delikatne szczotki, gąbki
Warunki aplikacji:	Produkt działa najlepiej w temperaturze 15°C ~25°C.
Sposób użycia:	<ul style="list-style-type: none">• Sea-Line® C2 CONCENTRATE CLEANER rozcieńczyć z wodą w stosunku:<ul style="list-style-type: none">▪ 1:5 silne zabrudzenia.▪ 1:10 średnie zabrudzenia.• Zabrudzoną powierzchnię umyć za pomocą ściereczki lub delikatnej szczotki.• Usunięte zanieczyszczenia oraz pozostałości preparatu służyć obficie wodą.
Dalsze prace:	Dla zabezpieczenia powierzchni polecane jest użycie: <ul style="list-style-type: none">• Sea-Line® S4 WOSK OCHRONNY• Sea-Line® S5 QUICK WAX

SEA-LINE BRAYT C2 CONCENTRATE CLEANER - strong dirt remover



INFORMACJA TECHNICZNA

Środki ostrożności:	Działa drażniąco na oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę pojemnika.
Przechowywanie:	Magazynować w zamkniętym pojemniku w temperaturze powyżej 0°C. Przechowywać z dala od dzieci.
Okres przydatności:	36 miesięcy od daty produkcji w temperaturze 20°C.
Gwarancja jakości:	Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 9001 oraz 14001

Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Marka Sea-Line® nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.